

Giunto EAMC-56-58-20-25-U

Codice prodotto: 8203734

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	20 mm
Diametro di montaggio 2	25 mm
Dimensione	56
Lunghezza nominale	58 mm...58 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5500 1/min...5500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...-25 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...-25 °C
Momento di inerzia di massa	128 kgmm ²
Coppia trasmissibile	75 Nm
Peso prodotto	275 g...275 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)