

Tubo in plastica PUN-H-3/8-TSW-150-CB

Codice prodotto: 8203976

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Diametro esterno pollici | 3/8 |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata | 0.171 Feet |
| Raggio minimo di curvatura | 0.082 Feet |
| Istruzioni per l'uso | TPE-U a base di etere |
| Caratteristiche tubo | applicabile su catene portacavi |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -14.4 psi...145 psi |
| Nota sulla pressione operativa | Acqua: pressione d'esercizio in funzione della temperatura, vedi diagramma, max. 0,3 MPa a 0 - 60 °C |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio) |
| Materiale test antincendio | UL94 HB |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Classe camera bianca | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1 |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -31 °F...145 °F |
| Peso prodotto secondo la lunghezza | 5.16 oz/ft |
| Attacco pneumatico | Per connettore a innesto diametro esterno 3/8" |
| Colore | Nero trasparente |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale tubo | TPE-U(PU) |