

Unità di guida FEN-25-50-GF

Codice prodotto: 8204052

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------------------|---|
| Dimensione | 25 |
| Corsa | 50 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Guida | Guida a strisciamento |
| Design | Guida |
| Protezione antideflagrante | Osservare quanto indicato nel certificato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Forza di spostamento | 15 N |
| Massa in movimento | 329 g |
| Peso prodotto | 926 g |
| Tipo di montaggio | Tramite filetto femmina |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale della guida | Acciaio fortemente legato |
| Materiale corpo | Lega di alluminio forgiato anodizzato |
| Materiale della piastra con giogo | Lega di alluminio forgiato anodizzato |