


Ventosa
OGVN-75-A-U

Codice prodotto: 8204838

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per ventosa	16 mm
Diametro ventosa	75 mm
Volume ventosa	42.8 cm ³
Posizione del collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Opzionale
Forma ventosa	Rotondo, soffietto, 1,5 convoluzioni
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -10.15 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Adatto alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	10 °C...45 °C
Peso prodotto	40 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Colore	blu/azzurro
Durezza Shore	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	PUR