


Kit assiale EAMM-A-X22-42A

Codice prodotto: 8210057

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia trasmissibile	0.95 Nm
Peso prodotto	60 g
Codice interfaccia, attuatore	X22
Codice interfaccia, ingresso motore	42A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)