

Kit parallelo EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

Codice prodotto: 8216596

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Dimensione | 60 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Rapporto del riduttore | 1:1 |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 100% |
| Grado di protezione | IP69K |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento di inerzia di massa | 27.6 kgmm ² |
| Coppia trasmissibile | 3 Nm |
| Peso prodotto | 1640 g |
| Codice interfaccia, attuatore | C42-6 |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 68C |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |