

# Kit parallelo EAMM-U-60-C50-10-68C-91-S5

Codice prodotto: 8216598

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	60
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100%
Grado di protezione	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	27.7 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	3 Nm
Peso prodotto	1890 g
Codice interfaccia, attuatore	C50-10
Codice interfaccia, ingresso motore	68C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)