

Kit parallelo EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Codice prodotto: 8216601

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	86
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100%
Grado di protezione	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	172.8 kgmm ²
Coppia trasmissibile	9.5 Nm
Peso prodotto	4560 g
Codice interfaccia, attuatore	C68-16
Codice interfaccia, ingresso motore	88C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)