

Kit parallelo EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Codice prodotto: 8216604

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	110
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100%
Grado di protezione	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	794.1 kgmm ²
Coppia trasmissibile	25 Nm
Peso prodotto	7200 g
Codice interfaccia, attuatore	C80-19
Codice interfaccia, ingresso motore	108C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)