

Round cylinder DPRA-N-3/4"-0.5-ME-N

Codice prodotto: 8217830

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Corsa | 0.5 in |
| Diametro pistone | 3/4" |
| Filetto dello stelo | 1/4-28 UNF-2A |
| Ammortizzazione | Senza ammortizzazione |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Parte finale stelo | Filetto maschio |
| Design | Pistone Stelo Tubo del cilindro |
| Rilevamento posizione | Senza |
| Protezione contro coppia/guida | Stelo rotondo |
| Pressione di lavoro | 9.99 psi...150 psi |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura ambiente | -40 °F...300 °F |
| Peso prodotto | 0.33 lb |
| Attacco pneumatico | 1/8 NPT |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale tubo del cilindro | Acciaio inossidabile ad alta lega |