


Kit assiale EAMM-A-C80-19-135CA-S5

Codice prodotto: 8230198

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Lunghezza nominale | 85 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Rapporto del riduttore | 1:1 |
| Velocità di rotazione max. | 5500 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 100% |
| Grado di protezione | IP69K |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento di inerzia di massa | 128 kgmm ² |
| Coppia trasmissibile | 60 Nm |
| Peso prodotto | 3720 g |
| Codice interfaccia, attuatore | C80-19 |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 135CA |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |