

# Kit assiale EAMM-A-C80-19-155CA-S5

Codice prodotto: 8230200

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	82 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Velocità di rotazione max.	5500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100%
Grado di protezione	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	128 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	60 Nm
Peso prodotto	3740 g
Codice interfaccia, attuatore	C80-19
Codice interfaccia, ingresso motore	155CA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)