

# プラスチックチューブ PAN-V0-8X1-GE

製品番号: 525483

FESTO



## データシート

特徴	値
外径	10 mm
ワンタッチコネクタ用外径	8 mm
流量に応じた曲げ半径	45 mm
内径	6 mm
最小曲げ半径	24 mm
チューブ特性	ケーブルヘア
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 000032...43.5 000032
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 000032...174 000032
作動電圧の情報	鉱油: 最大0.3MPa(最大90°C) 水: 最大0.3MPa(最大90°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 鉱油 水(液体, 氷なし)
材料の耐火試験	UL94 V-0 (ケーシング)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 -C...90 -C
長さあたりの製品質量	0.065 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径8mm用
色	黄
ショア硬さ	A 72±4 D 57±3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PA12-P PVC-P