

カップリング EAMD-67-65-25-32X32-U

製品番号: 8196715

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	25 mm
ホルダー直径 2	32 mm
サイズ	67
呼び長さ	65 mm...65 mm
取付位置	任意
最高回転数	4500 1/min...4500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...-25 °C
負荷慣性モーメント	430 kgmm ²
伝達トルク	115 Nm
製品質量	844 g...844 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠