

カップリング EAMD-56-56-32-23X27-U

製品番号: 8196718

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	32 mm
ホルダー直径 2	23 mm
サイズ	56
呼び長さ	56 mm...56 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min...5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...-25 °C
負荷慣性モーメント	172 kgmm ²
伝達トルク	73 Nm
製品質量	435 g...435 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠