


발광 쉴
MV-LD-230
 Part Number: 151716

MV-밸브용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------------------------------|---|
| 스위칭 상태 표시기 | LED |
| 마운팅 형태 | M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위 |
| 제품 중량 | 1.6 g |
| 전기 연결 | 사각 디자인, MSV DIN EN 175301-803에 따름 디자인 B |
| 공칭 작동 전압, AC | 230 V |
| 서지 강도 | 2.5 kV |
| 보호 접지 연결 | 가능 |
| 공칭 전력, 발광 쉴 | 0.33 W |
| 허용 가능 전압 파동 | +/- 10 % |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU 저전압 가이드라인에 대응 |
| 오염 등급 | 3 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | TPE-U(PU) |