



원형 실린더

EG-12-25

Part Number: 2416

FESTO

복귀 스프링



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------------|----------------------------------|
| 행정거리 | 25 mm |
| 피스톤 직경 | 12 mm |
| 쿠션 | 쿠션 없음 |
| 위치 감지 | 없음 |
| 사양 | 단일 끝단 피스톤 로드 |
| 작동 압력 | 2 ... 8 bar |
| 작동 모드 | 단동 푸쉬 동작 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정 | 68 N |
| 공압 연결구 | G1/8 |