



플러그 NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN

제품 번호: 5195384

FESTO



데이터 시트

특징	값
프로토콜	이더넷 PROFINET
추가 기능	AIDA에 따른 요건 충족됨
연결 횟수	750
케이블 출구	일자형
제품 무게	90 g
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	RJ45
전기 연결부 1, 핀/선 수	8
전기 연결부 1, 할당된 극/선	8
전기 연결부 1, 고정 유형	의도치 않게 당겨지지 않도록 하는 인터록이 장착된 Push-Pull
전기 연결부 2, 연결 기술	절연 단자
작동 전압 범위 DC	50 V
DC 정격 작동 전압	50 V
40°C에서의 허용전류 범위	1.75 A
충격 내전압	1500 V
차폐	360° 가능
전송 속성	ISO/IEC 11801에 따른 카테고리 5 TIA/EIA-568B에 따른 카테고리 5
직간접적 접촉에 따른 위험에 대한 보호	PELV
케이블 커넥터	Pg11 육각 헤드 사이즈 20
케이블 직경	5.5 mm...10 mm
심선 직경	1.6 mm
도체 정격 단면적	0.25 mm ² ...0.32 mm ² AWG22 AWG23
연결 단면 관련 참고사항	1선 도체의 경우 0.25 - 0.32 mm ²
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-40 °C...70 °C

특징	값
보관 온도	-40 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
발화 테스트	UL94 V-0
오염도	2
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	다이캐스트트 아연, 니켈도금됨
하우징 색상	은색
씰 소재	NBR TPE-V
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 니켈도금 및 금 도금
허용 절연 커버	PP PUR PVC