



근접 센서 CRSMT-8-PS-K5-LED-24

Part Number: 525564

FESTO

전기, 무접점, PNP, T-슬롯 드라이브용, 케이블 포함, 부식 및 산 저항성.



자료 시트

특징	값
디자인	T-슬롯용
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
측정 원리	자석 저항
주변 온도	-20 ... 60 °C
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
스위치-On 시간	0.2 ms
스위치-Off 시간	0.5 ms
최대 스위칭 주기	1,000 Hz
최대 출력 전류	100 mA
최대 접촉 비율 DC	3 W
전압 강하	<= 1.8 V
잉여 전류	<= 0.1 mA
회로 단락 보호	예
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	케이블 3-심
케이블 길이	5 m
케이블 피복 소재	TPE-O
마운팅 형태	T-슬롯에 취부
제품 중량	60 g
하우징 소재	PP 고합금 강철, 부식방지
작동 상태 표시	황색 LED
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IP68 IP69K
절연 전압	500 V
오염 등급	3