



서비스 유니트 조합 MSB4-1/4:H7N3M2-WP-Z

Part Number(&P): 531090

FESTO

필터, 압력 조절기 윤활기, 벽면 마운팅 플레이트 구성. 최대 출력 압력, 40 µm 필터, 압력 게이지, 잠금 가능 레귤레이터 헤드, 금속 바울, 완전 자동 응축수 배출, 공기 흐름 방향 좌 → 우.



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	게이지 포함 압력 조절기 표준 필터 표준 오일-분무 윤활기
바울 보호망	금속 바울 보호망
압력 게이지	압력 게이지 포함
압력 조절 범위	1 ... 12 bar
입력 압력 1	1.5 ... 12 bar
표준 공칭 유량	800 l/min
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	DIN ISO 8573-1에 따른 5.7.-
매체 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4