

Magneetspoel VACS-C-R8-1L

Artikelnummer: 8135905

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	IEC 61010-1 ISO 20401
Signaaltoestandsindicatie	LED
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Isolatiestofklasse van de geëmailleerde draad	H
Spoeleigenschappen	24 V DC; 2,8 W
Toegestane spanningschommelingen	+/- 10 %
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...50 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 °C...50 °C
Productgewicht	32.5 g
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA Staal
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper