


제동 저항기 CACR-KL2-21-W3600

제품 번호: 8140961

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	600
설치 위치	자유로운 환류 수직
380 V에서의 제동 저항기 펄스 에너지	21600 Ws
780 V에서의 제동 저항기 펄스 에너지	21600 Ws
35% 듀티 사이클 및 20°C에서의 출력	3600 W
제동 저항기 정격 출력	1440 W
380 V에서의 제동 저항기 정격 출력	1440 W
780 V에서의 제동 저항기 정격 출력	1440 W
저항값	21 Ω
인증	c CSA us (OL) c UL us - Recognized(OL)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	8000 g
고정 방식	옵션: 관통 구멍 포함 액세서리 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수