


Afdekplaat VABB-P19-16-T

Artikelnummer: 8154656

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Bouwgrootte | 16 |
| Rastermaat | 16 mm |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Bedrijfsdruk | -0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar |
| Vacuümgeschiktheid | ja |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -20 °C...70 °C |
| Mediumtemperatuur | 5 °C...50 °C |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | 5 °C...50 °C |
| Nominaal aanhaalmoment | 0.75 Nm |
| Productgewicht | 14.9 g |
| Elektrische aansluiting | Plug-in |
| Bevestigingstype | met doorgangsboring en schroef |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | EPDM |
| Materiaal behuizing | PA66-GF30 |