

일회용 피펫 팁 DHAP-300-TA1-P960S

제품 번호: 8160283

FESTO



데이터 시트

특징	값
용적	300 µl
팩 크기	960
디자인	Festo의 20...1000 µl 일회용 피펫 팁용 피펫 팁 홀더
패키징 유형	스택
바이오버든(Bioburden)	ATP: $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl 광우병 / TSE: 없음 DNA: 32 pg menschliche DNA DNase: $5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl 내독소: 0.001 EU/mL RNase: $5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	5 °C...40 °C
보관 온도 참고사항	-25... 55 °C 포장으로 단기 운반용
상대 습도	10 - 90 % 미응축
환경 조건	대기압 80... 106 kPa
주변 온도	5 °C...40 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
소재 피펫 팁	PP