

# 카트리지 NPQX-D-PC10-T14-P10

제품 번호: 8184510

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	4.5 mm
호스 삽입 깊이	11.93 mm
나사식 트리너언 씰 유형	씰 없음
설치 위치	수평
디자인 타입	일자형
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	2.15 g
고정 방식	고정 클램프 포함
공압 연결부 1	카트리지 10mm
공압 연결부 2	호스 외경 1/4"용
해제 링 색상	청색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA