

Aansluitblok VABS-P4-8S-G18

Artikelnummer: 8186785

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	12 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bijzondere eigenschappen	Zuurstofbestendig conform DIN EN 1797
Constructieve opbouw	Aansluitrichting zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	1
Bedrijfsdruk	0 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Lucht Zuurstof
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk maximale deeltjesgrootte 10 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-40 °C...80 °C
Mediumtemperatuur	5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...50 °C
Productgewicht	40 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd