


핀치 밸브
VZQH-2H-6-S5S5-V4V4S1PM-2
 제품 번호: 8187049

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	핀치 밸브
작동 방식	수동
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	DIN 32676 A행에 따른 클램프
공칭 폭 DN	6
밸브 기능	2/2 닫힌 상태 단안정
유량 방향	가역식
매체 압력	0 MPa...0.2 MPa 0 bar...2 bar 0 psi...29 psi
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	10
파열 압력	1.6 MPa 16 bar 232 psi
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	직접
매체	ISO 8573-1:2010[...:1]에 따른 압축공기 물
최대 점도	4000 mm ² /s
매체 온도	-5 °C...100 °C
주변 온도	-5 °C...60 °C
보관 온도	5 °C...30 °C
유량 Kv	0.7 m ³ /h
켜지는 시간	1000 ms
꺼지는 시간	1000 ms
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	고합금 스테인리스강
하우징 소재 번호	1.4408
하우징 커버 소재	고합금 스테인리스강
하우징 커버 소재 번호	1.4404 / AISI 316L
씰 소재	FPM HNBR
차단 요소 소재	VMQ (실리콘)
제품 무게	427 g
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조 적합성 선언 참조