


# Grijpklauwbevestiging EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP

Artikelnummer: 8191126

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	verticale grijperbevestiging
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Productgewicht	95 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal hoek	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal centreerelementen	hooggelegeerd staal