


볼 밸브 유닛 VAPB-A-1 1/2-F-25-F0405-PB80

제품 번호: 8191932

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	2방향 볼밸브 반회전 드라이브
작동 방식	공압식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	Rp1 1/2
스위칭 위치 표시	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 드릴 패턴	F0405
공칭 폭 DN	40
밸브 기능	2/2
유량 방향	가역식
작동 압력	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	25
앵글 시트 피팅 PN 공칭 압력 차압에서 개방 토크	19 Nm
표준 기반	EN 10226-1 ISO 5211
매체	ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [---] 불활성 가스 물 · 수증기 없음 중성 액체 기타 유동 매체는 별도 요청 바람
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
매체 온도	-10 °C...200 °C
유량 Kv	200 m³/h
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	황동, 니켈 도금
하우징 소재 번호	2.0402 CW617N

특징	값
시트 씰 소재	PTFE
씰 소재	HNBR PTFE
볼 소재	황동 하드 크롬도금
볼 소재 번호	2.0402 CW617N
샤프트 소재	황동
샤프트 소재 번호	2.0401 CW614N
제품 무게	5930 g
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하