

**커플링**  
**EAMD-67-96-32-32X32-U**  
제품 번호: 8197587

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                       |
|-------------|-------------------------|
| 마운트 직경 1    | 32 mm                   |
| 마운트 직경 2    | 32 mm                   |
| 사이즈         | 67                      |
| 공칭 길이       | 96 mm...96 mm           |
| 설치 위치       | 입의 방향                   |
| 최대 속도       | 4500 1/min...4500 1/min |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L          |
| 보관 온도       | -25 °C...-25 °C         |
| 상대 습도       | 0 - 95 %                |
| 주변 온도       | -25 °C...-25 °C         |
| 질량 관성 모멘트   | 886 kgmm <sup>2</sup>   |
| 전달 가능 토크    | 145 Nm                  |
| 제품 무게       | 1636 g...1636 g         |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                 |