

커버 키트 VAVC-F12-SCC-13-P

제품 번호: 8201221

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭 DN	13
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체	증기 미네랄 오일 기반의 유압유 불활성 가스 광물성 오일 물 필터링된 압축공기, 필터 등급 200µm 중성 액체
매체 관련 참고 사항	가스 형태 매체는 밸브 시트를 통과해서 흐르는 경우에만 허용됨
매체 온도	100 °C...230 °C
주변 온도	0 °C...60 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
설치 위치	임의 방향
제품 무게	358 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	고합금 스테인리스강
스핀들 패킹 소재	PTFE
시트 실 소재	PEEK