



온/오프 밸브
MS6-EE-1/2-V24-AD7-B
제품 번호: 8201357

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	6
그리드 치수	62 mm
디자인	포펫 밸브, 전동식
작동 방식	전기식
배기 기능	유량 제어 불가
수동 작동기	고정 잠금식 터치식
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	일차 제어됨
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
압력 표시기	LCD 디스플레이가 장착된 압력 센서 포함
작동 압력	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
커버링	마이너스 커버링
C값	21.33 l/sbar
b값	0.52
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	5000 l/min
배기 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	4000 l/min
코일 특성값	24 V DC: 2.3 W
허용 전압 변동	+/- 10 %
켜지는 시간	29 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 7
매체 온도	0 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	0 °C...50 °C
고정 방식	벽/면 홀더 포함

특징	값
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	액세서리 포함
제품 무게	490 g
공압 연결부 1	G1/2
공압 연결부 2	G1/2
공압 연결부 3	G1/2
제어 공기 공급	내부
전기 연결부	C 형태 EN 175301-803에 따라
신호 상태 디스플레이	액세서리 포함
추가 기능 선택	소음기 포함
씰 소재	HNBR NBR
하우징 소재	강화 PA