

플라스틱 튜브 PUN-H-1/2-TRT-150-CB

제품 번호: 8203982

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|---|
| 외경(인치) | 1/2 |
| 유량 관련 굽힘 반경 | 0.204 ft |
| 최소 굽힘 반경 | 0.075 ft |
| 사용 지침 | TPE-U 에테르 기반 |
| 호스 속성 | 케이블 배어의 호환 |
| 온도에 따른 작동 압력 | -14.4 psi...145 psi |
| 작동 압력 관련 참고 사항 | 물: 온도에 따른 작동 압력, 다이어그램 참조, 0 - 60°C에서 최대 0.3MPa |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:-:]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음) |
| 발화 테스트 소재 | UL94 HB |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 강철의 니켈, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 클린룸 등급 | 정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능 |
| 식품과의 사용 적합성 | 소재 상세 정보 참조 |
| 주변 온도 | -31 °F...145 °F |
| 길이에 따른 제품 무게 | 9.46 oz/ft |
| 공압 연결부 | 다음 푸시인 커넥터 외경 1/2"용 |
| 색상 | 반투명 적색 |
| 쇼어강도 | D 52 +/-3 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 호스 소재 | TPE-U(PU) |