

# 플라스틱 튜브 PUN-H-1/2-TGN-150-CB

제품 번호: 8203983

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외경(인치)           | 1/2                                                                                         |
| 유량 관련 굽힘 반경      | 0.204 ft                                                                                    |
| 최소 굽힘 반경         | 0.075 ft                                                                                    |
| 사용 지침            | TPE-U 에테르 기반                                                                                |
| 호스 속성            | 케이블 배어의 호환                                                                                  |
| 온도에 따른 작동 압력     | -14.4 psi...145 psi                                                                         |
| 작동 압력 관련 참고 사항   | 물: 온도에 따른 작동 압력, 다이어그램 참조, 0 - 60°C에서 최대 0.3MPa                                             |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:-:]에 따른 압축공기<br>물 (액체, 얼음 없음)                                             |
| 발화 테스트 소재        | UL94 HB                                                                                     |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L                                                                              |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 강철의 니켈, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 클린룸 등급           | 정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능                                                   |
| 식품과의 사용 적합성      | 소재 상세 정보 참조                                                                                 |
| 주변 온도            | -31 °F...145 °F                                                                             |
| 길이에 따른 제품 무게     | 9.46 oz/ft                                                                                  |
| 공압 연결부           | 다음 푸시인 커넥터 외경 1/2"용                                                                         |
| 색상               | 반투명 녹색                                                                                      |
| 쇼어강도             | D 52 +/-3                                                                                   |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                                     |
| 호스 소재            | TPE-U(PU)                                                                                   |