


가이드 유닛
FEN-25-100-GF
제품 번호: 8204054

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------|-------------------|
| 사이즈 | 25 |
| 스트로크 | 100 mm |
| 설치 위치 | 입의 방향 |
| 가이드 | 슬라이딩 가이드 |
| 디자인 | 가이드 |
| 방폭 | 인증서의 지침에 유의하십시오 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -20 °C...80 °C |
| 변위력 | 15 N |
| 가동 질량 | 389 g |
| 제품 무게 | 986 g |
| 고정 방식 | 압나사 포함 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 가이드 요소 소재 | 고합금강 |
| 하우징 소재 | 단조 알루미늄 합금, 양극 처리 |
| 요크 플레이트 소재 | 단조 알루미늄 합금, 아노다이징 |