



압력 증폭기 PBPA-63-D-A

제품 번호: 8210532

FESTO



데이터 시트

특징	값
피스톤 Ø	63 mm
설치 위치	입의 방향
디자인	더블 피스톤 압력 변환기
압력 표시기	G1/8 준비됨
출력 압력 2	0.4 MPa...2 MPa 4 bar...20 bar 58 psi...290 psi
작동 압력	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
입력 압력 1	2 bar...10 bar 0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:3:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
제품 무게	3050 g
고정 방식	압나사 포함
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
공압 연결부 3	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수