

평행 키트
EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5
제품 번호: 8216599

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	86
설치 위치	임의 방향
기어비	1:1
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 100 %
보호 등급	IP69K
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	174 kgmm ²
전달 가능 토크	9.5 Nm
제품 무게	2990 g
액추에이터 인터페이스 코드	C50-10
인터페이스 코드 모터 In	88C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수