

평행 키트 EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

제품 번호: 8216605

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	145
설치 위치	임의 방향
기어비	1:1
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 100 %
보호 등급	IP69K
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	2216 kgmm ²
전달 가능 토크	50 Nm
제품 무게	11600 g
액추에이터 인터페이스 코드	C80-19
인터페이스 코드 모터 In	138C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수