


서비스 유닛 MSB4-1/8-FRC;J93PAGNM1-WP

제품 번호: 8229816

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------------|--|
| 사이즈 | 4 |
| 시리즈 | MS |
| 작동 안전장치 | 잠금 장치가 있는 회전 노브 |
| 설치 위치 | 수직 +/- 5° |
| 응축수 배출부 | 수동 회전 |
| 디자인 | 필터 컨트롤러 윤활장치 |
| 여과 등급 | 5 µm |
| 컨트롤러 기능 | 출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음 역류 거동 있음 |
| 셸 보호 | 플라스틱 보호 후드 |
| 압력 표시기 | 압력계 장착 |
| 작동 압력 | 0.15 MPa...1.4 MPa 1.5 bar...14 bar |
| 압력 조절 범위 | 0.5 bar...12 bar |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 850 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[::4:·]에 따른 압축공기 불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함) 에스테르 오일 적합성 명시되지 않음 |
| 승인된 오일 | 1 L 용기의 Festo 특수 오일 주문 명칭: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 |
| 내식성 등급 CRC | 2 - 보통의 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보관 온도 | -10 °C...60 °C |
| 출구의 공기 순도 등급 | ISO 8573-1:2010[6:8:·]에 따른 압축공기 |
| 매체 온도 | -10 °C...60 °C |
| 주변 온도 | -10 °C...60 °C |
| 제품 무게 | 540 g |

| 특징 | 값 |
|----------|-------------|
| 고정 방식 | 마운팅 브라켓 포함 |
| 공압 연결부 1 | G1/8 |
| 공압 연결부 2 | G1/8 |
| 씰 소재 | NBR |
| 회전 노브 소재 | POM |
| 필터 소재 | PE |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 보울 소재 | PC |