

축 키트 EAMM-A-C50-10-89CC-S5

제품 번호: 8230183

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 길이	57.7 mm
설치 위치	입의 방향
기어비	1:1
최대 속도	8000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 100 %
보호 등급	IP69K
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	5.87 kgmm ²
전달 가능 토크	12.5 Nm
제품 무게	920 g
액추에이터 인터페이스 코드	C50-10
인터페이스 코드 모터 In	89CC
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수