


Indikuojantis kištukas MCL-230AC

Gaminio numeris: 10001

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	12 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Kištukas Pagal DIN EN 175301-803
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Linijos dažnis	50 ... 60 Hz
Leistini įtampos svyravimai	-20 % / +15 %
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 sustiprintas