


# Galinės padėties jungiklis SDK-4-PK-3

Gaminio numeris: 10033

FESTO

Su rutuliniu vykdikliu



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos rītės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	16 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Sferinė atrama
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	0,6 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Veikimo jėga	17 N
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Be kanalo