



Išmetamo oro srauto droselis GRE-1/4-NPT

Gaminio numeris: 10058

FESTO

Su metalo keramikos slopintuvu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Srauto reguliavimo-slopintuvo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 996 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 70 °C