

# Slėgio indikatorius OH-8-BL

Gaminio numeris: 10090

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Operating pressure MPa                  | -0,1 ... 0,8 MPa   |
| Darbinis slėgis                         | -1 ... 8 bar   |
| Operating pressure                      | -14,5 ... 116 psi  |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]                                    |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                    | -10 ... 60 °C  |
| Pneumatinis pajungimas                  | Jungtis PK-3   |
| Informacija                             | atitinka RoHS  |