



Priekinio skydo skirstytuvas SVS-4-1/8

Gaminio numeris: 10192

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	4/2 vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	120 l/min
Operating pressure MPa	0,35 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	3,5 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:~:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	8 N
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/8
Material cover	POM
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminis