


# Išmetamo oro srauto droselis GRE-1/2

Gaminio numeris: 10353

FESTO

Su metalo keramikos slopintuvu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Srauto reguliavimo-slopintuvo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	3.600 l/min
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 4.300 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkto svoris	75 g
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Žalvaris