


Kištukas NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Gaminio numeris: 1066354

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Produkto svoris	46,1 g
Elektrinė jungtis 1	Tiesus kištukas, M12x1, 5 polių, B- kodas, ekranuojamas
Kištuvo kodavimas	B
Elektrinė jungtis 2	Prisukamų kontaktų juosta, ekranuojama
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 60 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 60 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Perdavimo nustatymai	DIN EN 50173 / CAT 5
Leistinas kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	0,14 ... 0,75 mm ²
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	Cinkuota Nikeliuota
Material electrical contact	Žalvaris Auksoota