

Precizinis srauto reguliavimo vožtuvas GRPO-70-PK-3

Gaminio numeris: 10803

FESTO

naudojamas tiksliam srauto debito reguliavimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Droseliavimo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Veikimo būdas	rankinis
Reguliuojantis elementas	Pasukama rankenėlė su skale
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	40,7 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Material housing	PA - sustiprintas
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus slėgis nuo 2 iki 1	0 ... 0,5 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	19 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [5:4:3] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	48 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR PVC
Material bracket	Aliuminio liejinys
Material PK connections	Aliuminio liejinys Žalvaris
Material screws	Plienas