

Ašies komplektas EAMM-A-D19-28A

Gaminio numeris: 1081659

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	1,1 Nm
Produkto svoris	80 g
Interface code, actuator	D19A
Interface code, motor in	28A
Informacija	atitinka RoHS