


Posūtkio ir tiesinės eigos modulis EHMB-25-100

Gaminio numeris: 1095933

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Variklio dantratuko skersmuo	8 mm
Darbinė eiga	0 ... 100 mm
Dydis	25
Posūtkio kampas	begalinis
Krumpliuito diržo žingsnis	3 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Reduktoriaus tipas	Krumpliuito diržo pavara
Konstrukcija	Elektromechaninis posūtkio- linijinio judesio modulis su krumpliuitu diržu
Pavaros perdavimo santykis	4:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	300 1/min
Didžiausias jėgimo apsisukimų dažnis	1.200 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maks. Pavaros sukimo momentas	2,2 Nm
Didž. perstūmimo jėga Fx	480 N
Tuščios eigos momentas	< 0,18 Nm
Produkto svoris	3.347 g
Material of drive shaft	Plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material toothed belt	Polychloroprene su stiklo pluoštu